



Cappa chimica carrellata a ricircolo in ambiente GS 900



Applicazioni Per la captazione di sostanze chimiche nocive alla salute, idoneo per servizi di anatomia, day hospital, sale operatorie, centri prelievi, aule universitarie.

Aspirazione filtrazione A s p i r a z i o n e frontale a velocità variabile in funzione apertura schermo frontale, filtrazione su prefiltro e filtro carboni attivi dim lcm60xpcm45xhcm10 specifico per l'inquinante da trattare.

Struttura Struttura in lamiera di acciaio con rivestimento in EPOSSIEPOIESTERE, pareti in vetro di sicurezza stratificato mm6, piano lavoro in acciaio inox AISI 316, portata aspirazione mc/ora 250 velocità frontale da 0,4 a 0,5 m/sec, rumorosità inf.60 db, alimentazione V230-50HZ 150W-0,6, protezione elettrica IP44, interruttore magnetotermico, contaore funzionamento, movimentazione su quattro supporti di cui n2 frenati.

Dimensioni Dimensioni (LxPxH): cm 89x68x7175, piano lavoro dim. (LxP): cm 82x42, apertura schermo frontale max (LxxH): cm 82x42, altezza utile interno cappa (H) cm 75.

Sicurezze e certificazioni

COMFIT s.r.l

Via Viberti, 4

10141 Torino TO

Tel. +39011 720085 –

Fax. +39011 728870

comfit@tiscali.it

www.comfit.org

Spia allarme flusso insufficiente.

Le cappe proposte sono marcate CE e conformi alle norme BS

7258/1999, DIN 12924, DIN 12927 BS 7989:2001, DIN 14175, *marchiate*
CE - 2006/42 - 2006/95 CEE - 2004/108 CEE CEI EN 61010 CEI 66.5.

Con riserva di modifica senza preavviso delle
caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i
diritti riservati. COMFIT sas. 05/2014

Aria nuova in laboratorio...